

Garant
Weldon stezna glava, PSC 63 A = 100, Stezni Ø D1: 10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308504 10
GTIN	4045197486134
Razred artikla	31C

Opis
Izvedba:

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

Napomena:

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući produžeci pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Vanjski Ø D	35 mm
Prihvat	PSC 63 A = 100
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 60 mm	318896 60
Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 100 mm	318896 100