

**HOLEX**

**Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 16mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	335620 16
GTIN	4045197152794
Razred artikla	32H

## Opis

### Izvedba:

Brzoizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

### Upotreba:

Za slijepe rupe.

### Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

## Tehnički opis

Ø drške ureznika	16 mm
Kvadratna drška	12 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	50 mm
Ø drške d	31 mm

Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	34 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu