

Garant**Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335647 12
GTIN	4045197554130
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Brzoizmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za Garant srednje produžetke br.338140 – 8142.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	12 mm
Kvadratna drška	9 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	50 mm
Ø drške d	31 mm
Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

