



Univerzalne lemilice, Snaga grijanja: 30W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082100 30
GTIN	4003008047004
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Dugotrajna industrijska lemilica s **trajnim lemnim vrhom Ersadur** (30-struki vijek trajanja u odnosu na uobičajene lemne vrhove od bakra). **Vrijeme zagrijavanja 3 min.** (vel. 300 oko 5 min.). Dovod: 1,5 m gumirani kabel (PVC kod vel. 30). **S nosačem za odlaganje** (ne vel. 30). Dokazana Ers-lemilica sa stalkom za odlaganje.

Tehnički opis

Masa bez dovodnog voda	80 g
Snaga grijanja	30 W
Širina lemnih vrhova	3,1 mm
prikladno za Cu presjeke do	2,5 mm ²
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute	380 °C
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Štap za lemljenje

Pribor

Lemni vrh oznaka proizvođača 32KD	082400 32KD
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355
	082365 1

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
žice za lemljenje 1 mm

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
žice za lemljenje 1,5 mm

082365 1,5