



Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319160 20
GTIN	4045197373762
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Širina drške b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Tehnički opis

b_2	27 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
Širina drške b_3	13 mm

h_5	25 mm
h_2	22 mm
\varnothing drške d_1	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata