

**Garant****Weldon stezna glava, PSC-63 kratko, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308502 14
GTIN	4045197486059
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući proizvođači pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	44 mm
Prihvat	PSC-63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1

Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 100 mm	318896 100
Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 60 mm	318896 60