

**Garant****Weldon stezna glava, PSC 63 A = 100, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308504 14     |
| GTIN           | 4045197486158 |
| Razred artikla | 31C           |

**Opis****Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući proizvođači pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

**Tehnički opis**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 14 mm          |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm         |
| Vanjski Ø D                | 44 mm          |
| Prihvata                   | PSC 63 A = 100 |
| Norma prihvata             | ISO 26623-1    |
| Unutarnje hlađenje         | da             |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

---

**Pribor**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 60 mm  | 318896 60  |
| Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 100 mm | 318896 100 |