



Prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 30 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319160 30
GTIN	4045197373779
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: C

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

Širina drške b_3 : 17 mm

h_5 : 28 mm

Tehnički opis

h_1	20 mm
Širina drške b_3	17 mm
h_6	38 mm

Ø drške d_1	30 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
b_1	70 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
l_1	70 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata