

**Garant****Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335647 16
GTIN	4045197554154
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

Brzoizmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

**Upotreba:**

Za Garant srednje produžetke br.338140 – 8142.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	16 mm
Kvadratna drška	12 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	50 mm
Ø drške d	31 mm
Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

