

Garant

eco VDI dvostruki držač alata, aksijalni, Ø drške d1: 30mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319191 30
GTIN	4045197579317
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kuglastim mlaznicama.

Tekst oblačića:**Prednosti s GARANT Eco:**

Ravnije spiralne odvojene čestice za odlično odvajanje, umjesto dužih i zapletenijih čestica kod konvencionalne obrade

Gotovo bez znakova trošenja nakon probnog rada.

Mjerenje kvalitete površine ukazuje na glatku površinu.

Upotreba:

Mogućnost prihvata noža s dvije strane dozvoljava konvencionalno i nadglavno tokarenje.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnički opis

Širina drške b ₃	37 mm
h ₁	20 mm

Kod boje za VDI dršku	VDI 30
h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
\varnothing drške d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata