

HOLEX**Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M14 – M33, Ø drške: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335640 14
GTIN	4045197336026
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

Upotreba:

Za slijepu rupe.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	14 mm
Kvadratna drška	11 mm
Područje ureznika	M14 – M33
Vanjski Ø D	72 mm
Ø drške d	48 mm

Dužina priključka L	55,5 mm
Duljina izboja H	45 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu