



## Prihvata za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 30 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319110 30
GTIN	4045197223975
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

#### Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Širina drške b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

### Tehnički opis

Ø drške d <sub>1</sub>	30 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
l <sub>1</sub>	70 mm

b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Širina drške b <sub>3</sub>	17 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata

---

## Pribor

Montažni ključ za kugličnu mlaznicu veličina 10	319003 10
---	-----------