

Garant

eco VDI dvostruki držač alata, aksijalni, Ø drške d1: 40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319191 40
GTIN	4045197624925
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kuglastim mlaznicama.

Tekst oblačića:**Prednosti s GARANT Eco:**

Ravnije spiralne odvojene čestice za odlično odvajanje, umjesto dužih i zapletenijih čestica kod konvencionalne obrade

Gotovo bez znakova trošenja nakon probnog rada.

Mjerenje kvalitete površine ukazuje na glatku površinu.

Upotreba:

Mogućnost prihvata noža s dvije strane dozvoljava konvencionalno i nadglavno tokarenje.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnički opis

h ₆	48 mm
b ₁	130 mm

Širina drške b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Ø drške d_1	40 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata