

**FAHRION®**  
PRÄZISION

## Precizna ER glava sa steznim čahurama CENTRO P, HSK-E 40 A = 100, tip CP za ER: 16M



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308438 16M
GTIN	2050001705587
Razred artikla	33F

### Opis

#### Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s provrtom Balluffchip.
- Preciznost rotacije i ponavljanja 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući potpunom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno: bez brtve s ER maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER maticom CP za brtvene ploče HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

#### Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i premazane stezne matice kod pritezanja se spajaju u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

#### Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

#### Dio isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

#### Dodatni pribor:

Precizne ER čahure za HP br. 309368 – 309381 i za ureznik br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER matice CP br. 309655; 309665. Brtvene ploče HP br. 309666 – 309668. Ključ s koturom CP br. 309754; 309756.

#### Napomena:

- Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.

· **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Norma prihvata: DIN 69893

Norma prihvata: ISO 12164-1

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>

Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6 μm

Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3 μm

Strategija rezanja: HSC

Oblik: A

Stezni raspon: 1 - 10 mm

Vanjski Ø D: 22 mm

## Tehnički opis

tip CP za ER	16M mm
Stezni raspon	1 - 10 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Oblik	A
Serija	Centro P
Prihvat	HSK-E 40 A = 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 μm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC

## Pribor

HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
HP stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
CP brtveni prsten Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 1 mm	309666 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
HP stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Garnitura stezних čahura s brtvilom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP stezna kliješta s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
CP glava ključa s kugličnim ležajem za momentni ključ Tip 16	309756 16

Garnitura steznih čahura (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
CP ključ s kugličnim ležajem Tip 16	309754 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvilom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
CP brtveni prsten Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 2 mm	309666 2
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
HP stezna kliješta Nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
HP stezna kliješta s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4