

## Garant

### Stezna glava za ER čahure, PSC-63 kratko, za veličinu ER čahura: 40



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308515 40
GTIN	4045197471635
Razred artikla	31C

#### Opis

##### Izvedba:

- S Balluffchip rupom.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene dosjedne površine PSC unutarnje konture.

##### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

##### Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

##### Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434. ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Unutarnje hlađenje: da

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 65 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

#### Tehnički opis

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
za ER stezna klješta	40

Stezni raspon	3 - 26 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	PSC-63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-2
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

---

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
---------------------------------------	-----------