

FAHRION®
PRÄZISION

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, HSK-E 50 A = 100, tip CP za ER: 16M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308444 16M
GTIN	2050001705716
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s provrtom Balluffchip.
- Visoka kružnost vrtnje i ponovljivost 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno: bez brtve s ER maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstjenima HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja stvaraju stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

Dodatni pribor:

Precizne ER čahure za HP br. 309368 – 309381 i za ureznik br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER matice CP br. 309655; 309665. Brtveni prsten HP br. 309666 – 309668. Ključ s ležajem CP br. 309754; 309756.

Napomena:

- Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.
- Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Strategija rezanja: HSC
 Oblik: A
 Stezni raspon: 1 - 10 mm
 Vanjski Ø D: 22 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 10 mm
tip CP za ER	16M
Vanjski Ø D	22 mm
Oblik	A
Seriya	Centro P
Prihvat	HSK-E 50 A = 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
CP brtveni prsten Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 2 mm	309666 2
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
CP brtveni prsten Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 1 mm	309666 1
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ Tip 16	309756 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
CP ključ s kugličnim ležajem Tip 16	309754 16
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5

ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
Garnitura ER čahura HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER čahura HP s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
ER čahura HP s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER čahura HP Nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom Nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i brizgaljkom Nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8