

**Garant****Stezna glava za Whistle Notch, PSC-63 kratko, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308510 8
GTIN	4045197486202
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s kosom steznom površinom (2°) prema DIN1835 oblik E i DIN6535 oblik HE (= Whistle-Notch).

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	PSC-63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

**Pribor**

Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 60 mm	318896 60
Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 100 mm	318896 100