

SWISS TOOLS

**Prihvat držača za unutarnje tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice Ø - dimenzija A: 63/12-140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320391 63/12-140
GTIN	2050001714862
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova. Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Razmak vrhova osovine f	27 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>1</sub> min	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Rezervni dio	P01
Duljina izboja A-dimenzija	140 mm
Veličina pločice	12
Ø drške	63 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	118 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07