

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar, SK 50, Područje reza navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338105 M6-20
GTIN	4045197422934
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvataima za ER stezne čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.

- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 / 16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min⁻¹.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	60 mm
Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
prikladno za ER veličinu	25
Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Unutarnji Ø d ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	74 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	AD
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
Osnovni produžetak MLA za veličinu ER čahura 25	338130 25
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16