

Garant**Stezna glava za Whistle Notch, PSC-63 kratko, Stezni \varnothing D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308510 20
GTIN	4045197486264
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s kosom steznom površinom (2°) prema DIN1835 oblik E i DIN6535 oblik HE (= Whistle-Notch).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni \varnothing D ₁	20 mm
Vanjski \varnothing D	52 mm
Prihvat	PSC-63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 100 mm	318896 100
Produžetak PSC-63 / PSC-63 dimenzija A 60 mm	318896 60