

**Garant**
**Stezna glava za ER čahure, PSC 63 A = 130, za veličinu ER čahura: 25**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308530 25
GTIN	4045197486318
Razred artikla	31C

**Opis**
**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

**Dodatni pribor:**

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Unutarnje hlađenje: da

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 130 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25

**Tehnički opis**

Stezni raspon	1 - 16 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
za ER stezna kliješta	25

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	PSC 63 A = 130
Norma prihvata	ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309021
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 25	309749 25

Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom	309244
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8