



## Stanica za lemljenje, oznaka proizvođača: ICON1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Razred artikla	04K

### Opis

#### Izvedba:

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature). **Multifunkcionalna, antistatička, visokoučinkovita stanica za lemljenje** s velikim zaslonom, memorijom za podatke za kalibriranje, senzorom automatskog gašenja/paljenja, 3 stupnja snage i funkcijom isključivanja. Postavke stanice mogu se s opcijom i-Set Tool jednostavno preuzeti s USB-uređajem i učitati na druge stanice.

#### Upotreba:

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	ICON1
Snaga zagrijavanja	150 W
Težina lemilica, bez dovodnog voda	30 g
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje	150 - 450 °C
Vrijeme zagrijavanja na 280°C	ca. 9 s
Snaga grijanja	80 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon

elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Stanica za lemljenje

## Pribor

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1,5 mm	082365 1,5
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1 mm	082365 1
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355
Masnoća za lemljenje, 20 g	082370
Lemni vrhovi oznaka proizvođača PDLF10	082401 PDLF10
Lemni vrhovi oznaka proizvođača CDLF12	082401 CDLF12
Lemni vrhovi oznaka proizvođača CDLF32	082401 CDLF32