



Univerzalne lemilice, Snaga grijanja: 80W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082100 80
GTIN	4003008069471
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Dugotrajna industrijska lemilica s **trajnim lemnim vrhom Ersadur** (30-struki vijek trajanja u odnosu na uobičajene lemne vrhove od bakra). **Vrijeme zagrijavanja 3 min.** (vel. 300 oko 5 min.). Dovod: 1,5 m gumirani kabel (PVC kod vel. 30). **S nosačem za odlaganje** (ne vel. 30).

Tehnički opis

Masa bez dovodnog voda	220 g
Snaga grijanja	80 W
prikladno za Cu presjeke do	4 mm ²
Širina lemnih vrhova	4,8 mm
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute	410 °C
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Štap za lemljenje

Pribor

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1,5 mm	082365 1,5
Lemni vrh oznaka proizvođača 82JD	082400 82JD
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
žice za lemljenje 1 mm

082365 1