

**Garant****Stezna glava za ER čahure, PSC-63 kratko, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308515 25     |
| GTIN           | 4045197471611 |
| Razred artikla | 31C           |

**Opis****Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

**Dodatni pribor:**

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Unutarnje hlađenje: da

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25

**Tehnički opis**

|  |    |
|--|----|
| Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 25 |
|--|----|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| za ER stezna kliješta                      | 25                                |
| Stezni raspon                              | 1 - 16 mm                         |
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 60 mm                             |
| Vanjski Ø D                                | 42 mm                             |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>                    | 1-16 mm                           |
| Prihvat                                    | PSC-63 kratko                     |
| Norma prihvata                             | ISO 26623-1                       |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Unutarnje hlađenje                         | da                                |
| Vrsta proizvoda                            | Glava za stezna kliješta          |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm                             | 309240    |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308962 5  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm                      | 308959 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308962 3  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm                       | 308959 5  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm                                | 308941 9  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm                               | 308960 14 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm | 308962 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm                               | 308941 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm                                | 308960 9  |
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom                    | 309244    |
|   | 308962 9  |

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm   | 308959 9  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm                   | 308962 13 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm  | 308946 12 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm   | 308959 3  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308941 5  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm   | 308960 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308960 8  |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309430 7  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm   | 308946 7  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm  | 308959 16 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm                    | 308962 6  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm  | 308960 4  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm   | 308946 5  |
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom                 | 309245    |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm   | 308960 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm   | 308960 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm  | 308946 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm   | 308941 14 |
| Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom                                       | 309022    |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm   | 308941 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm  | 308959 14 |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 25   | 309680 25 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm   | 308959 7  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm   | 308959 4  |
|   | 308962 11 |

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

|   |            |
|---|------------|
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm   | 308946 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm  | 308960 7   |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm                    | 308962 8   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm  | 308941 2,5 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309430 8   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm  | 308959 11  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm                   | 308962 14  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm   | 308941 16  |
| HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 25  | 309749 25  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308960 6   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm  | 308946 16  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308960 5   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm   | 308960 16  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308941 8   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm  | 308959 13  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm                   | 308962 16  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm   | 308946 3   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm  | 308960 2   |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309430 6   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm  | 308946 14  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm   | 308941 15  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm   | 308946 4   |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm                   | 308962 12  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm  | 308941 2   |

|   |            |
|---|------------|
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm                     | 308962 10  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308941 6   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm   | 308946 9   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm  | 308946 15  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm  | 308959 12  |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm                      | 308962 7   |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm                      | 308962 4   |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm   | 309430 9   |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309430 3,5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm  | 308959 15  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm  | 308946 11  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308960 3   |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309430 4,5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm  | 308946 13  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308941 3   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm   | 308946 8   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm   | 308959 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm  | 308941 4   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm   | 308959 8   |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309430 2,8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm   | 308941 11  |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm  | 309430 10  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm   | 308941 13  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm   | 308960 13  |

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm   | 308960 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm    | 308941 7  |
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm | 309021    |