

Garant**Brzoizmjenjiva čahura za urez. navoja MLA, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 338120 25 |
| GTIN | 4045197336187 |
| Razred artikla | 31M |

Opis**Odgovara:**

Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja MLA s minimalnim izjednačenjem duljine br. 338100 – 338121.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura za ureznike, pogledajte br. 309399 – 309447.

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------|
| Stezni raspon $\varnothing D_1$ | 2 - 16 mm |
| $\varnothing d$ | 32 mm |
| za ER stezna kliješta | 25 mm |
| za područje reza | M6 – M20 |
| Duljina izboja L | 27 mm |
| Vanjski $\varnothing D$ | 42 mm |
| Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 25 |
| maksimalni stezni moment | 70 Nm |
| Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |

