


Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d₂ (H7): 8 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319400 8
GTIN	4045197191335
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 40

l₆: 75 mm

l₇: 61 mm

Tehnički opis

l ₇	61 mm
d ₈	55 mm
Provrt d ₂ (H7)	8 mm
l ₆	75 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
d ₆	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40

Vrsta proizvoda

VDI prihvat alata