

HOLEX**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 40, Provrt d₂ (H6): 16 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319250 16
GTIN	4045197191151
Razred artikla	32V

Opis**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 40

Vanjski Ø d₃: 36 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H6)	16 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Vanjski Ø d ₃	36 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

d ₆	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata