

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar, SK 40, Područje reza navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338100 M6-20
GTIN	4045197336149
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvataima za ER stezne čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.

- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 / 16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min⁻¹.

Tehnički opis

Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
prikladno za ER veličinu	25
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Unutarnji Ø d ₁	32 mm
Vanjski Ø D	60 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	AD
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Brzoizmjenjiva čahura za urez. navojaMLA za veličinu ER čahura 16	338120 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
	309411 4,5

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309411 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

308941 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308941 5

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309411 10

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309409 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

308941 13

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309409 8

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308946 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm

308941 11

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309411 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308941 9

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309409 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm

308941 4

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308946 3

Osnovni produžetakMLA za veličinu ER čahura 25

338130 25