


Držac za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 50, Provrt d₂ (H7): 20 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319405 20
GTIN	4045197374073
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 50

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Tehnički opis

d ₈	98 mm
l ₆	90 mm
Provrt d ₂ (H7)	20 mm
l ₇	76 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 50
d ₆	98 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50

Vrsta proizvoda

VDI prihvat alata