

Garant

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B, bez provrta, prikladno za strmi konus: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308620 40
GTIN	4045197150943
Razred artikla	31Z

Opis

Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Tehnički opis

maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ukupna duljina	54 mm
Kut A	15 stupanj
Navoj M	M16
prikladno za strmi konus	40
Ø vijenca D	23 mm

L ₁	26 mm
Ø glave d ₁	19 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308825 40