



## Tarno svrdlo Ravno (bez ogrlice), za navoje M: M6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082735 M6
GTIN	2050001740267
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Flowdrill svrdlo za tvrdi metal za izradu jezgrenih rupa kao priprema za oblikovanje navoja.

#### Opis:

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

#### Prednost:

- **Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).**
- **Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.**
- **Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.**
- **Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).**

### Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	2400 min <sup>-1</sup>
Ø osnovne rupe	5,4 mm

Preporučena pogonska snaga	1 kW
za navoje M	M6
maksimalna debljina materijala	5 mm
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Tekuća svrdla