

HOLEX**Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen, bez provrta, prikladno za strmi konus: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308760 50
GTIN	4045197223883
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

L ₁	45 mm
Ø glave d ₁	23 mm
maksimalni pritezni moment	150 Nm
prikladno za strmi konus	50
Navoj M	M24
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
Ø vijenca D	38 mm
Ukupna duljina	85 mm

Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50