

HOLEX**Povlačni vijak Mazak, oblik A, s rupom, prikladno za strmi konus: 40M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308670 40M
GTIN	4045197439185
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

- **Prednja strana ravno tokarena.**

Zabrtvljeno.

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja. Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

Tehnički opis

Ø glave d ₁	18,79 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
prikladno za strmi konus	40
Ukupna duljina	41,25 mm

L ₁	16,25 mm
Ø vijenca D	21,8 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø bušenja	6 mm
Navoj M	M16
Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	s rupom
norma steznog vijka	CAT
Vrsta proizvoda	stezni vijak