

Garant
Povlačni vijak Oblik A, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308600 50
GTIN	4045197150912
Razred artikla	31Z

Opis
Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Tehnički opis

Kut A	15 stupanj
prikladno za strmi konus	50
Ø vijenca D	36 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
Ukupna duljina	74 mm
L ₁	34 mm
Navoj M	M24

maksimalni pritezni moment	150 Nm
Ø glave d ₁	28 mm
Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50