

**HOLEX**

**Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm), s provrtom Ø 7 mm, prikladno za strmi konus: 40**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308625 40
GTIN	4045197485878
Razred artikla	32Z

## Opis

### Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

### Upotreba:

- Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
- U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
- U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

### Napomena:

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

## Tehnički opis

maksimalni pritezni moment	50 Nm
prikladno za strmi konus	40
Kut A	15 stupanj
L <sub>1</sub>	26 mm
Navoj M	M16
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40

Ø vijenca D	23 mm
Ø glave d <sub>1</sub>	19 mm
Ukupna duljina	54 mm
Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	s provrtom Ø 7 mm
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

---

## Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40