

**HOLEX**

**Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen, bez provrta, prikladno za strmi konus: 40**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308700 40
GTIN	4045197151025
Razred artikla	32Z

## Opis

### Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

### Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

### Napomena:

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja. Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

## Tehnički opis

prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Navoj M	M16
Ø glave d <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Ø vijenca D	25,1 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm

Ukupna duljina	53 mm
prikladno za strmi konus	40
Širina ključa	22 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
Vrsta proizvoda	stezni vijak