

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, PSC-63 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308568 20
GTIN	4045197471864
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Tehnički opis

Ø D ₂	33 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	PSC-63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22