

 kurtz ersa

## Univerzalne lemilice, Snaga grijanja: 150W



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082100 150
GTIN	4003008069488
Razred artikla	04C

### Opis

#### Izvedba:

Dugotrajna industrijska lemilica s **trajnim lemnim vrhom Ersadur** (30-struki vijek trajanja u odnosu na uobičajene lemne vrhove od bakra). **Vrijeme zagrijavanja 3 min.** (vel. 300 oko 5 min.). Dovod: 1,5 m gumirani kabel (PVC kod vel. 30). **S nosačem za odlaganje** (ne vel. 30). Snažne lemilice za bakar, poprečnih presjeka do 6 mm<sup>2</sup>.

### Tehnički opis

prikladno za Cu presjeke do	6 mm <sup>2</sup>
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute	450 °C
Masa bez dovodnog voda	245 g
Snaga grijanja	150 W
Širina lemnih vrhova	5,3 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Štap za lemljenje

### Pribor

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1 mm	082365 1
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355

Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø  
žice za lemljenje 1,5 mm

082365 1,5

Lemni vrh oznaka proizvođača 152JD

082400 152JD