

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, PSC-63 kratko, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308568 6 |
| GTIN | 4045197471796 |
| Razred artikla | 31C |

Opis**Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 6 mm |
| Vanjski Ø D | 27 mm |
| Prihvat | PSC-63 kratko |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Rashladna jedinica tip CU1 | 354215 CU1 |
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Donji ormar | 354290 |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1 | 354210 SU1 |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |