



Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A, s provrtom, prikladno za strmi konus: 30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308610 30
GTIN	4045197648006
Razred artikla	32Z

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
- U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
- U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Tehnički opis

Ø vijenca D	17 mm
Ø glave d ₁	13 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 30
prikladno za strmi konus	30
L ₁	24 mm
maksimalni pritezni moment	20 Nm
Ukupna duljina	44 mm

Navoj M	M12
Kut A	15 stupanj
Širina ključa	14 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 30

308835 30