

Garant**Povlačni vijak Oblik B, s provrtom, prikladno za strmi konus: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308640 40
GTIN	4045197150967
Razred artikla	31Z

Opis**Opis:**

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrtna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

Navoj M	M16
Ukupna duljina	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Ø vijenca D	22,5 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø glave d ₁	18,95 mm
prikladno za strmi konus	40

prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
--	-----------