



Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308720 50
GTIN	4045197151056
Razred artikla	32Z

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napomena:

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Ø vijenca D: 39,3 mm

Ø glave d₁: 32 mm

Ukupna duljina: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Navoj M: M24

maksimalni pritezni moment: 150 Nm

Tehnički opis

Ukupna duljina	65 mm
prikladno za strmi konus	50

L ₁	25,1 mm
Navoj M	M24
Ø vijenca D	39,3 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
Ø glave d ₁	32 mm
maksimalni pritezni moment	150 Nm
Širina ključa	30 mm
Svojtvo provrta	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50