

Garant**Povlačni vijak Oblik B, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308640 50 |
| GTIN | 4045197150974 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Opis:**

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

| | |
|--|---------|
| Ø vijenca D | 36 mm |
| maksimalni pritezni moment | 150 Nm |
| Ø glave d ₁ | 29,1 mm |
| Navoj M | M24 |
| Ukupna duljina | 65,5 mm |
| prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 |
| prikladno za strmi konus | 50 |

| | |
|---------------------|--------------|
| L ₁ | 25,55 mm |
| Širina ključa | 30 mm |
| Svojestvo provrta | s provrtom |
| norma steznog vijka | ISO 7388 |
| Vrsta proizvoda | stezni vijak |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308830 50 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308825 50 |