

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava, PSC 63 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308571 6
GTIN	4045197471895
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dodatni pribor:**

Termostezni produžetak br. 302410 – 302417. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	PSC 63 A = 120
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12