

HOLEX
Specijalni povlačni vijak, s provrtom, prikladan za strmi konus: 40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308740 40
GTIN	4045197151063
Razred artikla	32Z

Opis
Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja. Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

Tehnički opis

Unutarnji navoj	M16
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Ø glave d ₁	21,1 mm
Navoj M	M16
prikladno za strmi konus	40
L ₁	25,1 mm
Ø vijenca D	25,1 mm

Ukupna duljina	53 mm
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Dubina unutarnjeg navoja	17 mm
Širina ključa	22 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
Vrsta proizvoda	stezni vijak