

**HOLEX**
**Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308610 50
GTIN	4045197150936
Razred artikla	32Z

**Opis**
**Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

**Upotreba:**

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

**Napomena:**

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

**ISO 7388-3** odgovara staroj normi DIN 69872.

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

**Tehnički opis**

L <sub>1</sub>	34 mm
Kut A	15 stupanj
prikladno za strmi konus	50
Ø glave d <sub>1</sub>	28 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
maksimalni pritezni moment	150 Nm

Ukupna duljina	74 mm
Navoj M	M24
Ø vijenca D	36 mm
Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

## Pribor

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50