

**Specijalni povlačni vijak, s provrtom, prikladan za strmi konus: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308740 50
GTIN	4045197151070
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

Ø vijenca D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Unutarnji navoj	M24
Navoj M	M24
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
prikladno za strmi konus	50
Ukupna duljina	65 mm

Ø glave d ₁	32 mm
maksimalni pritezni moment	150 Nm
Dubina unutarnjeg navoja	17,5 mm
Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50