

## Garant

**Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B, bez provrta, prikladno za strmi konus: 40**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308615 40
GTIN	4045197554543
Razred artikla	31Z

### Opis

#### Opis:

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

#### Upotreba:

- Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
- U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
- U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

#### Napomena:

**Zabrtvljeno** – s O-prstenom.

ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

### Tehnički opis

prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
Ø glave d <sub>1</sub>	19 mm
Kut A	15 stupanj
Ukupna duljina	54 mm
L <sub>1</sub>	26 mm
Navoj M	M16

maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ø vijenca D	23 mm
prikladno za strmi konus	40
Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	bez provrta
norma steznog vijka	ISO 7388-3
Vrsta proizvoda	stezni vijak

## Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40