

**Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308650 50
GTIN	4045197150998
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

Ø glave d ₁	29,1 mm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
Ukupna duljina	65,5 mm
maksimalni pritezni moment	150 Nm
L ₁	25,55 mm
Navoj M	M24

Ø vijenca D	36 mm
prikladno za strmi konus	50
Širina ključa	30 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	ISO 7388
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308825 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50