

**Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen, s provrtom, prikladno za strmi konus: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308785 40
GTIN	4045197532763
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držać alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrtna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Napomena:

Zabrtvljeno – s O-prstenom.

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

Navoj M	M16
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 40
maksimalni pritezni moment	50 Nm
Ukupna duljina	60 mm
prikladno za strmi konus	40
Ø glave d ₁	15 mm
Ø vijenca D	23 mm
L ₁	35 mm

Širina ključa	19 mm
Svojstvo provrta	s provrtom
norma steznog vijka	MAS 403
Vrsta proizvoda	stezni vijak

Pribor

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308825 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308835 40